

Garant**Płytki do przecinania lewe,, HB7035, szerokość skrawania W: 5,1 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273200 5,1
GTIN	
Klasa artykułu	21J

Opis**Zastosowanie:**

Do opravek mierzowych nr 273551 – 273558.

Opis techniczny

Szerokość skrawania W	5,1 mm
posuw f w stali < 900 N/mm ²	0,15 mm/obr,
promień naroża	0,2 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Zastosowanie główne	P
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Gatunek	HB7035
liczba wymian/ostrzy	1
Profil płytki skrawającej	lewo
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	140 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	120 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	100 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	80 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	50 m/min	P
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo	80 m/min	K
ciągle	nadaje się		
nieregularnie	nadaje się		
przerywanie	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		