

Pętle zaciskowe, zielone, 2000 kg, długość użytkowa: 1,5 m**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	086255 1,5
GTIN	4049924500131
Klasa artykułu	08Z

Opis**Wykonanie:**

Nadzwyczaj wytrzymałe pętle pasowe (EN 1492-2) o powłoce odpornej na przetarcie, bez szwu.

Zastosowanie:

Do podnoszenia i przemieszczania ładunków.

wskazówka:

Dostawa obejmuje pętle o następujących nośnościach: 150 t (poliester), 180 t (Dyneema).

Szerokość pasa pętli: 48 mm

Nośność pojedyncza bezpośrednia, WLL: 2000 kg

Nośność bezpośrednia sznurowana, WLL: 1600 kg

Nośność podwójnego zawiesia WLL do 7°: 4000 kg

Nośność podwójnego zawieszenia WLL 7° – 45°: 2800 kg

Nośność podwójnego zawieszenia WLL 45° – 60°: 2000 kg

długość obwodu pętli: 3 m

Opis techniczny

długość obwodu pętli	3 m
długość użytkowa	1,5 m
Szerokość pasa pętli	48 mm
Nośność pojedyncza bezpośrednia, WLL	2000 kg
Nośność bezpośrednia sznurowana, WLL	1600 kg
Nośność podwójnego zawiesia WLL do 7°	4000 kg
Nośność podwójnego zawieszenia WLL 7° – 45°	2800 kg
Nośność podwójnego zawieszenia WLL 45° – 60°	2000 kg

