

Garant

Płytki do przecinania wersja neutralna, HU9310, Szerokość skrawania W: 1,5mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	273505 1,5
GTIN	4067263125211
Klasa artykułu	21J

Opis

Zastosowanie:

Do opravek mieczowych nr 273551 – 273558.

Opis techniczny

promień naroża	0,15 mm
Materiał ostrza	HM
Szerokość skrawania W	1,5 mm
posuw f w stali < 900 N/mm ²	0,04 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Zastosowanie główne	M
Gatunek	HU9310
liczba wymian/ostrzy	1
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się warunkowo	120 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się warunkowo	110 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	100 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się warunkowo	90 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się warunkowo	70 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	120 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	80 m/min	M
ciągle	nadaje się		
nieregularnie	nadaje się warunkowo		
maksymalnie na mokro	nadaje się		