

MIRKA**Szlifierki mimośrodowe oscylacyjne DEROS II, Typ: 625****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	077335 625
GTIN	6416868231274
Klasa artykułu	07E

Opis**Wykonanie:**

Szlifierka mimośrodowa z **silnikiem bezszczotkowym bez zasilacza**.

- **Niskie zużycie energii. Niezwykle kompaktowa, cicha, lekka i mocna.**
- **Silnik o mocy większej o 20% niż DEROS I, utrzymuje stałą prędkość przy dużym obciążeniu.**
- **Łączność WLAN oraz lepsza łączność Bluetooth.**
- **Wskaźnik LED prędkości obrotowej na regulatorze prędkości + włącznik / wyłącznik oraz blokada prędkości.**
- **Możliwe zewnętrzne odciąganie pyłów.**

Zastosowanie:

Obróbka ubytkowa (szlifowanie zgrubne, pośrednie i wykańczające) w drewnie, metalu i na powierzchniach lakierowanych. Bardzo dobrze nadaje się do obróbki trudno dostępnych albo profilowanych powierzchni zarówno przy obróbce na mokro, jak i na sucho.

wskazówka:

Odpowiednie ściernice z 6 otworami nr artykułu 567775, z 15 otworami nr artykułu 567558 i ABRANET nr artykułu 567800.

Pasujące talerze szlifierskie nr 567990 wielk. 150.

Opis techniczny

zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
Ø talerza szlifierskiego	150 mm

maks. wibracje wg EN	< 2,5 m/s ²
liczba drgań	4000 - 10000 min ⁻¹
złącze	złącze Bluetooth
Seria	DEROS II
masa	1 kg
okrąg oscylacji	2,5 mm
pobór mocy	400 W
Rodzaj produktu	Szlifierki mimośrodowe oscylacyjne

Akcesoria

Talerze podporowe poliuretanowe z perforacją, Ø zewnętrzną 150 mm

567990 150