



Cyfrowy twardościomierz odskokowy, typ: 1



Dane zamówienia

Numer katalogowy	495024 1
GTIN	2050002078604
Klasa artykułu	49G

Opis

Wykonanie:

Solidna obudowa z lakierowanego proszkowo aluminium. Ocena wyników według DIN 50156 i ASTM A956 w skali Rockwella HRC + HRB, Vickersa HV, Brinella HB oraz pomiar wytrzymałości stali na rozciąganie. Przyrząd może być używany w dowolnym położeniu (poziomym, pochylonym w górę lub w dół...). Pamięć wewnętrzna na >1 000 000 wyników pomiarów, port USB do przesyłania danych do pamięci USB.

Klasa dokładności:

±4 HL (0,5 % przy 800 HL).

w dostawie::

Urządzenie uderzeniowe typu D, wzorzec twardości, przewód USB do transmisji danych, szczotka, walizka transportowa i certyfikat producenta.

Wyp. dodatkowe:

Pierścienie podporowe do powierzchni zakrzywionych, wzorce z certyfikatem DAkkS i urządzenia uderzeniowe typu DC, DL, D+15, C oraz G na zamówienie.

Część zamienna:

Kabel przyłączeniowy do urządzenia uderzeniowego 495023.

Opis techniczny

Karta danych

masa	430 g
minimalna masa przedmiotu pomiaru	2,5 kg
szerokość	84 mm
długość	154 mm
wysokość	23 mm

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/495024-1>