

Mitutoyo**Przymiary, Efektywna długość pomiarowa L0: 100mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	499241 100
GTIN	4550501371438
Klasa artykułu	44D

Opis

Wykonanie:

- Z systemem pomiaru bezwzględnego.
- Po włączeniu wyświetla się bieżąca pozycja, dzięki czemu nie ma potrzeby czasochłonnego dosuwania do punktów odniesienia.
- Łatwy montaż i instalacja.
- Odporność na działanie wody, olejów i pyłów spowodowanych indukcją elektromagnetyczną.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Zastosowanie:

Do dokładnej rejestracji i pozycjonowania przemieszczeń osiowych, np. we frezarkach, tokarkach, stołach pozycjonujących lub przyrządach pomiarowych. Nadają się również do przezbrojenia obrabiarek na wskaźniki cyfrowe.

wskazówka:

Można stosować tylko w połączeniu ze wskaźnikiem nr 499356.

Opis techniczny

długość przewodu	3,5 m
szerokość	22 mm
dokładność pomiaru (20°)	5 µm

efektywna długość pomiarowa L_0	100 mm
stopień ochrony IP	IP 67
odległość osi otworów L_2	258 mm
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
maks. przemieszczenie głowicy pomiarowej L_1	120 mm
długość całkowita L_3	278 mm
zapisywanie wartości pomiaru	jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Technika pomiarowa	cyfrowy
Rodzaj produktu	Przymiary

Akcesoria

Wskaźnik cyfrowy liczba przedstawianych osi 2	499356 2
Wskaźnik cyfrowy liczba przedstawianych osi 3	499356 3