

**Mitutoyo****Przymiary, Efektywna długość pomiarowa L0: 250mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	499241 250
GTIN	4550501371469
Klasa artykułu	44D

## Opis

### Wykonanie:

- **Z systemem pomiaru bezwzględnego.**
- **Po włączeniu wyświetla się bieżąca pozycja, dzięki czemu nie ma potrzeby czasochłonnego dosuwania do punktów odniesienia.**
- **Łatwy montaż i instalacja.**
- **Odporność na działanie wody, olejów i pyłów spowodowanych indukcją elektromagnetyczną.**

### Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

### Zastosowanie:

Do dokładnej rejestracji i pozycjonowania przemieszczeń osiowych, np. we frezarkach, tokarkach, stołach pozycjonujących lub przyrządach pomiarowych. Nadają się również do przezbrojenia obrabiarek na wskaźniki cyfrowe.

### wskazówka:

**Można stosować tylko w połączeniu ze wskaźnikiem nr 499356.**

## Opis techniczny

dokładność pomiaru (20°)	5 µm
długość przewodu	3,5 m
długość całkowita L <sub>3</sub>	428 mm

odległość osi otworów $L_2$	408 mm
szerokość	22 mm
efektywna długość pomiarowa $L_0$	250 mm
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
maks. przemieszczenie głowicy pomiarowej $L_1$	270 mm
stopień ochrony IP	IP 67
zapisywanie wartości pomiaru	jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Technika pomiarowa	cyfrowy
Rodzaj produktu	Przemiary

## Akcesoria

Wskaźnik cyfrowy liczba przedstawianych osi 2	499356 2
Wskaźnik cyfrowy liczba przedstawianych osi 3	499356 3