

Garant GRIDLINE

Szafki narzędziowe kompletne, ESD, z szufladami, 26×24G, wys. w mm/ model: 800/6A



Dane zamówienia

Numer katalogowy	972440 800/6A
GTIN	4067263124962
Klasa artykułu	9GK

Opis

Wykonanie:

Szafa narzędziowa **przewodząca ładunki elektrostatyczne**, wg DIN EN 61340-5-1. W pełni wyposażona szafa narzędziowa 30 × 28G, z szufladami 26 × 24G. Zamykanie centralne zamkiem patentowym. **Szuflady z pełnym wysuwem**, z różnicowym mechanizmem wysuwu. Szuflady z wycięciami co 25 mm (szuflady o wysokości frontu powyżej 75 mm). Blokada wysuwu uniemożliwia jednoczesne otwarcie większej liczby szuflad. **Z kablem uziemiającym ESD w komplecie.**

Powłoka lakiernicza:

Korpus i szuflady w kolorze jasnoszarym, zbliżonym do RAL 7035, **lakier proszkowy ESD.**

wskazówka:

- **przy podnoszeniu i transporcie szafy należy zadbać o odpowiednie unieruchomienie szuflad w korpusie**
- **wszystkie części z tworzywa sztucznego (np. osłony i uchwyty listwowe) nie przewodzą ładunków elektrostatycznych.**

Opis techniczny

Powierzchnia użytkowa szuflad w G	26×24
-----------------------------------	-------

Karta danych

szerokość użytkowa szuflad w G	26
szerokość użytkowa szuflad	650 mm
Liczba szuflad	6
zapobiegające powstawaniu ładunków elektrostatycznych (ESD),	tak
Komponenty nie przewodzące wyładowań elektrostatycznych	Wszystkie części z tworzyw sztucznych
Kabel uziemiający ESD w komplecie	tak
głębokość użytkowa szuflad	600 mm
szerokość	750 mm
masa	133 kg
wysokość	800 mm
głębokość użytkowa szuflad w G	24
głębokość	700 mm
wysokość użytkowa	700 mm
Grubość materiału	1,2 mm
Nośność szuflad/szufladopótek	50 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Zamek patentowy	Modułowa wkładka
właściwości elektrostatyczne	EGB/ESD
Atrybut nazwy produktu	26x24G
Rodzaj produktu	Szafa narzędziowa

Akcesoria

Blendy systemu zamykania do GridLine Typ HU21	914227 HU21
---	-------------