

Garant**Płytko do przecinania i wcinania, CU7025, Szerokość skrawania W: 2mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 273698 2 |
| GTIN | 4045197579010 |
| Klasa artykułu | 21J |

Opis**Wykonanie:**

#Łamacz wiórów do małych \varnothing i redukcji siły ścinania.

Opis techniczny

| | |
|---|--------------------------------|
| Tolerancja szerokości skrawania W | $\pm 0,03$ mm |
| Szerokość skrawania W | 2 mm |
| posuw f | 0,05 - 0,15 mm/obr, |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca |
| Materiał ostrza | Cermet |
| powłoka | bez powłoki |
| Zastosowanie główne | P |
| Warunki skrawania | ciągły |
| Gatunek | CU7025 |
| promień naroża R | 0,2 mm |
| liczba wymian/ostrzy | 2 |
| Profil płytki skrawającej | wersja neutralna, |

Rodzaj produktu

Toczenie poprzeczne

Dane użytkownika

| | przydatność | V_c | kod ISO |
|------------------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| Stal < 500 N/mm ² | nadaje się | 210 m/min | P |
| Stal < 750 N/mm ² | nadaje się | 170 m/min | P |
| Stal < 900 N/mm ² | nadaje się | 140 m/min | P |
| ciągłe | nadaje się | | |
| suchy | nadaje się | | |