


Garant

**Płytki do przecinania wersja neutralna,, HU9215, szerokość skrawania W:
6mm**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	273296 6
GTIN	4067263126584
Klasa artykułu	21H

Opis

Zastosowanie:

Do opravek mieczowych nr 273551 – 273558.

Opis techniczny

Materiał ostrza	HM
Szerokość skrawania W	6 mm
powłoka	bez powłoki
promień naroża	0,3 mm
posuw f w stali < 900 N/mm ²	0,17 mm/obr,
Zastosowanie główne	K
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Gatunek	HU9215
liczba wymian/ostrzy	1
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,

Rodzaj produktu

Toczenie poprzeczne

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się warunkowo	110 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się warunkowo	100 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	80 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się warunkowo	70 m/min	P
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	100 m/min	K
ciągle	nadaje się		
nieregularnie	nadaje się warunkowo		
maksymalnie na mokro	nadaje się		