

**Garant****Płytko do przecinania i wcinania, CU7025, Szerokość skrawania W: 6mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273703 6
GTIN	4045197579065
Klasa artykułu	21J

**Opis****Wykonanie:**

Łamacz wiórów do małych średnic i redukcji siły ścinania.

**Opis techniczny**

Tolerancja szerokości skrawania W	$\pm 0,04$ mm
Szerokość skrawania W	6 mm
posuw f	0,09 - 0,34 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza	Cermetal
powłoka	bez powłoki
Zastosowanie główne	P
Warunki skrawania	ciągły
Gatunek	CU7025
promień naroża R	0,3 mm
liczba wymian/ostrzy	2
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,

Rodzaj produktu

Toczenie poprzeczne

**Dane użytkownika**

	<b>przydatność</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>kod ISO</b>
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	210 m/min	P
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	170 m/min	P
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	140 m/min	P
ciągłe	nadaje się		
suchy	nadaje się		