



## Głowice wytaczadeł precyzyjnych KOMET® M03Speed, Ø Dmin.: 24,8mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	238370 24,8
GTIN	4047109074613
Klasa artykułu	24I

### Opis

#### Wykonanie:

- dynamiczne wyważanie suwakiem umożliwia pracę z najwyższymi prędk. obrotowymi
- modułowa konstrukcja systemu
- precyzyjna regulacja bez dodatkowego zacisku
- złącze ABS - bardzo wysoka dokładność wymiany
- szybkie ustawienie zgrubne przez przestawienie noża tokarskiego
- wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa dokładnie do ostrza
- najmniejsze kroki dosuwania w  $\mu\text{m}$ , w obszarze nastawiania dokładnego 0,25-0,6 mm na średnicy, zależnie od zakresu toczenia
- kroki nastawy dokładnej wynoszą 0,002 mm względem średnicy na kreskę podziałki
- dzięki wysokiej rozdzielczości bezproblemowe ustawianie lub odczyt bez noniusza.

#### wskazówka:

Dodatkowe uchwyty płytek skrawających, np.: z innymi kątami = 15°, 30°, 45° itp. Dostawa w krótkim terminie.

Mostki wymienne, uchwyty do płytek oraz płytki skrawajce należy zamawiać oddzielnie.

### Opis techniczny

Ø minimalna $D_{\text{min}}$	24,8
Regulacja dokładna na Ø	0,25 mm
Droga przesuwu zgrubnego S	4,5 mm
Ø $D_s$ chwytu ABS®	25
Uchwyty ostrzy	238355 24,8

maksymalna prędkość obrotowa	40000 min <sup>-1</sup>
okr. skraw. ø D2 obróbka współbieżna	24,5 mm
Długość użyteczna L <sub>1</sub>	39,9 mm
zakres wrzecion o ø	24,8 - 33 mm
chwyt	ABS
zastosowanie wiertel	wiercenie ukośne
zastosowanie wiertel	baryłkowe
zastosowanie wiertel	wyjście ukośne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Narzędzie wrzecionowe

## Akcesoria

Uchwyty płytek KOMET® 90° do M03Speedwspółbieżne  
pasują do wielk. M03 24,8

238355 24,8