



Oprawki HD, krótkie, wersja HT, z kanałami doprowadz. chłodziwo, SK 40, Ø mocowania D1: 16 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	302031 16
GTIN	4045197644770
Klasa artykułu	31H

Opis

Wykonanie:

- Duża sztywność dzięki zoptymalizowanej konstrukcji.
- Z otworem Balluffchip.
- Osiowe przestawienie długości (przestawienie 10 mm).
- Elastyczne przez zastosowanie tulejek pośrednich.

Zastosowanie:

- Do wiercenia, rozwiercania i frezowania.
- Do trudnych prac frezarskich.
- Przenosi bardzo duże momenty obrotowe (550 Nm) , Wersja HT (High Torque).
- Bardzo dobre właściwości tłumienia drgań pozwalają na uzyskanie optymalnej jakości powierzchni obrabianego przedmiotu, zwiększenie trwałości i ochronę wrzeciona.

Wyp. dodatkowe:

Sworzeń dociągający (AB) nr 308600-308806, klucz mocujący AB nr 308810-308830, tulejki pośrednie 302135-302180.

wskazówka:

V = maksymalny zakres regulacji.

Norma na uchwyt: ISO 7388-1

Norma na uchwyt: DIN 69871

Kształt: ADB

Otwór kanałka chłodzącego: zamykane

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min⁻¹

Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3 µm

wymiar A długości wysięgu: 64,5 mm

Ø zewn. D: 46 mm

Długość użyteczna L₁: 45,5 mm

Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	64,5 mm
Długość użyteczna L ₁	45,5 mm
Ø mocowania D ₁	16 mm
Ø zewn. D	46 mm
uchwyt	SK 40
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Norma na uchwyt	DIN 69871
Kształt	ADB
Otwór kanałika chłodzącego	zamykane
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HSC
Strategia skrawania	HPC