



Płyta obrotowa do wcinania obróbka średnio dokładna, HB7020, Szerokość skrawania W: 2 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	273725 2
GTIN	4045197578310
Klasa artykułu	21J

Opis

Płyta obrotowa do wcinania obróbka średnio dokładna 2 mm Tolerancja szerokości skrawania W: $\pm 0,03$ mm
głębokość skrawania a_p : 0,2 - 1,1 mm
posuw f: 0,05 - 0,15 mm/obr,

Opis techniczny

Tolerancja szerokości skrawania W	$\pm 0,03$ mm
Szerokość skrawania W	2 mm
posuw f	0,05 - 0,15 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,1 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Zastosowanie główne	P
Zastosowanie dodatkowe	M
Warunki skrawania	ciągłe

Gatunek	HB7020
promień naroża R	0,2 mm
liczba wymian/ostrzy	2
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne