


Garant

Ściernice ceramiczne Trójkąt, zgrubne, Typ: 0606T



Dane zamówienia

Numer katalogowy	501505 0606T
GTIN	4067263129561
Klasa artykułu	58F

Opis

Wykonanie:

Ściernice ceramiczne (ścierniwo korundowe ze spoiwem ceramicznym) to **najczęściej stosowane ściernice do obróbki wibrościernej** i nadają się do **uniwersalnego zastosowania**. **Bardzo wysoka gęstość i silne działanie ścierne.**

Wersja wysokowydajna zapewnia **krótki czas obróbki**. Mała skłonność do zużycia, wysoka trwałość.

Zastosowanie:

Do **szybkiego usuwania zadziorów, zaokrąglania krawędzi** oraz obróbki wstępnej **przed polerowaniem stali węglowej, stali stopowej** oraz innych **stopów stali**. Nadają się również do obróbki zgrubnej tworzyw sztucznych i metali nieżelaznych, przy czym istnieje ryzyko szybszego zatykania się ściernic i słabszego działania ściernego.

Kształt **trójkąta** charakteryzuje się **największą stabilnością** i najwyższą trwałością. Idealnie nadaje się do zgrubnej **obróbki krawędzi** obrabianych elementów o **prostej geometrii**.

Opis techniczny

długość	6 mm
ziarnistość	duże ziarno
Opis kształtu	Trójkąt

Karta danych

wysokość	6 mm
Seria	GMT
Materiały ściernie	korund zwykły (A)
oznaczenie ziarnistości	A
Atrybut nazwy produktu	zgrubne
Zawartość	3 kg
Rodzaj produktu	Polernice, końcówki do urządzeń

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Al / Mg	nadaje się warunkowo		
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się		
Stal < 67 HRC	nadaje się		
węglik spiekany (HM)	nadaje się		
INOX	nadaje się		
Ti	nadaje się		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się		
CuZn	nadaje się warunkowo		
uniw.	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		