

Garant**RNGN 120700, KB7205, zakres zastosowania: HART****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	255770 HART
GTIN	4045197511652
Klasa artykułu	21H

Opis

RNGN 120700 HART rodzaj krawędzi skrawającej: 0,1 mm × 20°
głębokość skrawania a_p : 0,1 - 0,8 mm
posuw f : 0,05 - 0,15 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 180 - 250 m/min
prędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe: 250 m/min

Opis techniczny

zakres zastosowania	HART
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	180 - 250 m/min
Zastosowanie główne	H
głębokość skrawania a_p	0,1 - 0,8 mm
rodzaj krawędzi skrawającej	0,1 mm × 20°
Zastosowanie dodatkowe	K
Warunki skrawania	ciągły

Gatunek	KB7205
posuw f	0,05 - 0,15 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	ceramiczne
prędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe	250 m/min
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	RNGN 120700
liczba wymian/ostrzy	16
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,1
Atrybut nazwy produktu	KB7205
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia