



## Płyta obrotowa do wcinania obróbka średnio dokładna, HB7020, Szerokość skrawania W: 6 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	273729 6
GTIN	4045197486677
Klasa artykułu	21J

### Opis

Płyta obrotowa do wcinania obróbka średnio dokładna 6 mm Tolerancja szerokości skrawania W:  $\pm 0,04$  mm  
głębokość skrawania  $a_p$ : 1,2 - 3,3 mm  
posuw f: 0,13 - 0,33 mm/obr,

### Opis techniczny

Szerokość skrawania W	6 mm
Tolerancja szerokości skrawania W	$\pm 0,04$ mm
posuw f	0,13 - 0,33 mm/obr,
głębokość skrawania $a_p$	1,2 - 3,3 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Zastosowanie główne	P
Zastosowanie dodatkowe	M
Warunki skrawania	ciągłe

Gatunek	HB7020
promień naroża R	0,4 mm
liczba wymian/ostrzy	2
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne