


**DNGA 150612, KB7205, zakres zastosowania: HART****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	255724 HART
GTIN	4045197511515
Klasa artykułu	21H

**Opis****Wykonanie:**

Wysokiej jakości, żaroodporne ceramiczne materiały na narzędzia skrawające do obróbki trudnoskrawalnych i twardych materiałów.

**KB 7205:** Powlekana ceramika z tlenku glinu i węgliku tytanu, do obróbki materiałów twardych do 68 HRC.

Gatunek: KB7205

rodzaj krawędzi skrawającej: 0,2 mm×25°

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,1 - 0,9 mm

posuw  $f$ : 0,05 - 0,15 mm/obr,

**Opis techniczny**

rodzaj krawędzi skrawającej	0,2 mm×25°
posuw $f$	0,05 - 0,15 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p\min}$ .	1 mm
promień naroża	1,2 mm
głębokość skrawania $a_p$	0,1 - 0,9 mm

zakres zastosowania	HART
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	0,9 mm
Warunki skrawania	ciągłe
Gatunek	KB7205
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	ceramiczne
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNGA 150612
liczba wymian/ostrzy	4
Atrybut nazwy produktu	KB7205
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia