


**TNGA 160408, KBN35M, typ: ME**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	255663 ME
GTIN	4960664544493
Klasa artykułu	25H

**Opis**
**Wykonanie:**

płytki skrawające z CBN, powlekane MEGACOAT. MultiEdge; każda płytka skrawająca z 2 lub 3 ostrzami.

Gatunek: KBN35M

Łamacz wiórów: ME

typ: ME

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,05 - 0,2 mm

posuw  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 120 - 200 m/min

**Opis techniczny**

Łamacz wiórów	ME
typ	ME
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	120 - 200 m/min
posuw $f$	0,1 - 0,2 mm/obr,
liczba wymian	3

głębokość skrawania $a_p$	0,05 - 0,2 mm
Gatunek	KBN35M
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	CBN
Seria	Noże
Seria	Wytaczaki
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TNGA 160408
Atrybut nazwy produktu	KBN35M
Przyporządkowanie płytek skrawających	wersja neutralna,