

Garant GRIDLINE

Szuflada na produkty zawieszane 200 kg, 36×20G, typ: 90**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	998261 90
GTIN	4067263136033
Klasa artykułu	91R

Opis**Wykonanie:**

Szuflada z **pełnym wysuwem i różnicowym mechanizmem wysuwu**. Od czoła otwarta, pozostałe boki o wys. 46 mm; wys. zabudowy 100 mm. Z 4 rurami krzyżowymi. Aluminiowe uchwyty listwowe zwymiennymi paskami do opisu, nadającymi się do ponownego wykorzystania. Z indywidualną blokadą wysuwu obsługiwaną jedną ręką.

Pasuje do:

Regały z szufladami, wyposażenie pojemników.

w dostawie::

Szuflada w komplecie z 1 parą prowadnic szynowych.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, **lakierowanie proszkowe**.

wskazówka:

Nie pasują do szaf narzędziowych z grupy 93, możliwość montażu tylko w regale z szufladami.

Opis techniczny

Zakres zastosowania	Wyposażenie pojemników
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	36×20
masa	39 kg
Głębokość użytkowa w G	20
Szerokość użytkowa w G	36
prześwit roboczy	90 mm
Blokada wysuwu jednej szuflady	obsługa jednoręczna

nośność całkowita	200 kg
Nośność szuflad/szufladopólek	200 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100
Regulacja wysokości co	25 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	36×20G
szerokość użytkowa	900 mm
głębokość użytkowa	500 mm
Rodzaj produktu	Półka wysuwana