

Garant GRIDLINE

Szuflada na produkty zawieszane 200 kg, 56×24G, typ: 90**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	998265 90
GTIN	4067263136064
Klasa artykułu	91R

Opis**Wykonanie:**

Szuflada z **pełnym wysuwem i różnicowym mechanizmem wysuwu**. Od czoła otwarta, pozostałe boki o wys. 46 mm; wys. zabudowy 100 mm. Z 5 rurami krzyżowymi. Aluminiowe uchwyty listwowe zwymiennymi paskami do opisu, nadającymi się do ponownego wykorzystania. Z indywidualną blokadą wysuwu obsługiwaną jedną ręką.

Pasuje do:

Regały z szufladami, wyposażenie pojemników.

w dostawie::

Szuflada w komplecie z 1 parą przewodnic szynowych.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, **lakierowanie proszkowe**.

wskazówka:

Nie pasują do szaf narzędziowych z grupy 93, możliwość montażu tylko w regale z szufladami.

Opis techniczny

masa	50 kg
prześwit roboczy	90 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	56×24
Głębokość użytkowa w G	24
Blokada wysuwu jednej szuflady	obsługa jednoręczna
Szerokość użytkowa w G	56
Zakres zastosowania	Wyposażenie pojemników

nośność całkowita	200 kg
Nośność szuflad/szufladopólek	200 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100
Regulacja wysokości co	25 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	56x24G
szerokość użytkowa	1400 mm
głębokość użytkowa	600 mm
Rodzaj produktu	Półka wysuwana