

Garant GRIDLINE

**Szuflada na produkty zawieszane 200 kg, 36×24G, typ: 90****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	998264 90
GTIN	4067263136057
Klasa artykułu	91R

**Opis****Wykonanie:**

Szuflada z **pełnym wysuwem i różnicowym mechanizmem wysuwu**. Od czoła otwarta, pozostałe boki o wys. 46 mm; wys. zabudowy 100 mm. Z 5 rurami krzyżowymi. Aluminiowe uchwyty listwowe z wymiennymi paskami do opisu, nadającymi się do ponownego wykorzystania. Z indywidualną blokadą wysuwu obsługiwaną jedną ręką.

**Pasuje do:**

Regały z szufladami, wyposażenie pojemników.

**w dostawie::**

Szuflada w komplecie z 1 parą prowadnic szynowych.

**Powłoka lakiernicza:**

Szary jasny RAL 7035, **lakierowanie proszkowe**.

**wskazówka:**

Nie pasują do szaf narzędziowych z grupy 93, możliwość montażu tylko w regale z szufladami.

**Opis techniczny**

Zakres zastosowania	Wyposażenie pojemników
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	36×24
masa	40 kg
prześwit roboczy	90 mm
Blokada wysuwu jednej szuflady	obsługa jednoręczna
Głębokość użytkowa w G	24
Szerokość użytkowa w G	36

nośność całkowita	200 kg
Nośność szuflad/szufladopólek	200 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100
Regulacja wysokości co	25 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	36x24G
szerokość użytkowa	900 mm
głębokość użytkowa	600 mm
Rodzaj produktu	Półka wysuwana