



## Oprawki HD, krótkie, smukłe, kształt ADB, SK 50, Ø mocowania D1: 25 mm



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 302052 25     |
| GTIN             | 2050001653246 |
| Klasa artykułu   | 33W           |

### Opis

#### Wykonanie:

- bicie  $\leq 3 \mu\text{m}$
- z otworem Balluffchip
- możliwość przesuwu wzdłużnego (odcinek przesuwu 10 mm)
- elastyczne dzięki zastosowaniu tulejek pośrednich
- ciśnienie chłodziwa do 80 barów.

#### Zastosowanie:

Do wiercenia, rozwiercania i frezowania wykańczającego.

#### w dostawie::

z kluczem 6-kątnym z uchwytem poprzecznym.

#### Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600-308806, klucz do mocowania AB nr 308810-308830, wielk. 12; 20; 32; tuleja pośrednia nr 302135-302180.

śruby oporowe WTE do bezpośredniego mocowania lub przy zastosowaniu tuleje redukcyjnych – na zamówienie.

Norma na uchwyt: ISO 7388-1

Norma na uchwyt: DIN 69871

Kształt: ADB

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min<sup>-1</sup>

Dokładność ruchu obrotowego:  $\leq 3 \mu\text{m}$

Strategia skrawania: HSC

wymiar A długości wysięgu: 100 mm

Ø D<sub>2</sub>: 55 mm

Ø zewn. D: 63 mm

Długość użyteczna L<sub>1</sub>: 81 mm

L<sub>2</sub>: 48 mm  
 odcinek przesuwu V: 10 mm

## Opis techniczny

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Ø mocowania D <sub>1</sub>                      | 25 mm                              |
| L <sub>2</sub>                                  | 48 mm                              |
| Ø D <sub>2</sub>                                | 55 mm                              |
| Długość użyteczna L <sub>1</sub>                | 81 mm                              |
| masa  | 3,8 kg                             |
| wymiar A długości wysięgu                       | 100 mm                             |
| gwint M   | M16×1                              |
| Ø zewn. D                                       | 63 mm                              |
| odcinek przesuwu V                              | 10 mm                              |
| uchwyt  | SK 50                              |
| Norma na uchwyt                                 | ISO 7388-1                         |
| Norma na uchwyt                                 | DIN 69871                          |
| Kształt   | ADB                                |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min <sup>-1</sup> |
| Dokładność ruchu obrotowego                     | ≤ 3 µm                             |
| Strategia skrawania                             | HSC                                |

## Aksesoria

|  |           |
|--|-----------|
| Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50 | 308720 50 |
| Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50                               | 308795 50 |
| Klucze do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 50 SK                      | 308820 50 |

|  |           |
|--|-----------|
| Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40                         | 308650 40 |
| Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50                         | 308650 50 |
| Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50             | 308615 50 |
| Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 50 SK     | 308810 50 |
| Sworznie dociągające uszczelnione do stożka niesamohamownego 50                                    | 308660 50 |
| Sworznie dociągające uszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 50                         | 308610 50 |
| Specjalne sworznie dociągające do stożka niesamohamownego 50                                       | 308740 50 |
| Sworznie dociągające kształt A do stożka niesamohamownego 50                                       | 308600 50 |
| Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50                               | 308780 50 |
| Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50                               | 308760 50 |
| Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50                               | 308790 50 |
| Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50 | 308700 50 |
| Sworznie dociągające kształt B do stożka niesamohamownego 50                                       | 308640 50 |
| Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, kształt A do stożka niesamohamownego 50                           | 308605 50 |
| Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50                               | 308765 50 |
| Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50                         | 308620 50 |
| Klucze do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 50 SK                       | 308830 50 |

Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg  
ISO 7388 do stożka niesamohamownego 50 SK

308812 50

Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka  
niesamohamownego 50

308785 50