

Garant**Przecinaki, prawe, szer. trzonu / szer. skrawania W: 20/2 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 273750 20/2 |
| GTIN | 4045197484420 |
| Klasa artykułu | 21W |

Opis**Wykonanie:**

Ze stali narzędziowej o wysokiej wytrzymałości ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Przy zastosowaniu wypukłych zacisków płytek uzyskuje się wysoką odporność na działanie osiowych i promieniowych sił skrawania, co znacznie zwiększa jakość powierzchni i wydajność.

chłodzenie wewnętrzne: nie

głębokość podcięcia $t_{\text{maks.}}$: 6 mm

Szerokość funkcjonalna L_4 : 21,5 mm

długość główki L_1 : 33 mm

szerokość chwytu: 20 mm

długość całkowita L: 125 mm

śruba: 279815 6 (TX25; 6 Nm)

Opis techniczny

| | |
|--|-----------------------|
| głębokość podcięcia $t_{\text{maks.}}$ | 6 mm |
| Szerokość skrawania W | 2 mm |
| Szerokość funkcjonalna L_4 | 21,5 mm |
| śruba | 279815 6 (TX25; 6 Nm) |
| szerokość chwytu | 20 mm |
| długość główki L_1 | 33 mm |
| długość całkowita L | 125 mm |
| rodzaj zastosowania | prawe |

| | |
|-----------------------------|------------------|
| chłodzenie wewnętrzne | nie |
| możliwość wcinania osiowego | tak |
| rodzaj chwytu | Uchwyt zaciskowy |
| Rodzaj produktu | Noże |

Akcesoria

| | |
|---|-------------|
| śruba zaciskowa | 279904 |
| Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX25 | 674248 TX25 |
| Groty 8 mm, z magnesem z uchwytem bitów 1/4 cala długość całkowita 50 mm | 659874 50 |
| Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm | 659906 1600 |
| śruba zaciskowa Typ 6 | 279815 6 |