



Wkrętak dynamometryczny z gniazdem bitów 1/4-cala, ze skalą, z wyzwaniem automatycznym, maksymalny moment obrotowy: 120cNm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	659985 120
GTIN	4000896260041
Klasa artykułu	630

Opis

Wykonanie:

- Doskonały odczyt dzięki dużemu, czytelnemu wyświetlaczowi numerycznemu.
- Krótka droga wyzwania 36° z wyraźnym słyszalnym sygnałem.
- Magazynek bitów (1/4 cala – D 6,3/ F 6,3) z szybkim zamknięciem – szybka wymiana bitu jedną ręką.
- „Funkcja grzechotki” z mechanizmem swobodnego obrotu, przełączana w prawo i w lewo lub blokowana, umożliwia niezakłóconą pracę podczas obsługi połączeń śrubowych, nawet w ograniczonej przestrzeni
- Mechanizm wyzwalający wykonany z wysokostopowej stali narzędziowej, odpornej na zużycie.
- Przekroczenie tej wartości jest wykluczone dzięki sprzęgłu ślizgowemu („Slipper”).
- Łatwo zauważalny stan blokady dzięki symbolowi kłódki.

Norma:

Sprawdzone zgodnie z normą **DIN EN ISO 6789**.

Klasa dokładności:

±6%.

Opis techniczny

Protokół z badań	Protokół kontroli producenta
dokładność pomiaru momentu obrotowego	±6 %
Technika pomiarowa	mechaniczny
przełączalny odczyt	Nm

Karta danych

przełączalny odczyt	cNm
Regulacja załączenia	przestawny
Kształt przyłącza	gniazdo bitów 1/4 cala
Norma	DIN EN ISO 6789
wskaźnik	analogowy
sygnalizacja rozłączenia	dotykowy
Zasada zadziałania	mechaniczne sprzęgło ślizgowe
długość całkowita L	196 mm
zakres momentu obrotowego	0,2 - 1,2 Nm
Feedback	Wyzwalający
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie	ze skalą regulacji
Kalibracja	O1
Zakres momentów obrotowych	20 - 120 cNm
podziałka skali, 1 kreska =	1 cNm
uchwyty bitów	D 6,3
uchwyty bitów	F 6,3
kierunek dociągania	dociąganie w prawo
metoda pomiarowa	Moment obrotowy
możliwość protokolowania danych	nie
nastawiona na stałą wartość momentu obrotowego	nie
Rodzaj produktu	Wkrętaki dynamometryczne

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/659985-120>