

Garant**Przecinaki, lewe, szerokość trzonu / skrawania W: 32/6mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273751 32/6
GTIN	4045197531575
Klasa artykułu	21W

Opis**Wykonanie:**

Ze stali narzędziowej o wysokiej wytrzymałości ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Przy zastosowaniu wypukłych zacisków płytek uzyskuje się wysoką odporność na działanie osiowych i promieniowych sił skrawania, co znacznie zwiększa jakość powierzchni i wydajność.

Opis techniczny

śruba	279815 7 (TX30; 8 Nm)
głębokość podcięcia $t_{\text{maks.}}$	18 mm
Szerokość funkcjonalna L_4	26,5 mm
długość główki L_1	39 mm
Szerokość skrawania W	6 mm
długość całkowita L	170 mm
szerokość chwytu b	32 mm
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
możliwość wcinania osiowego	tak
Rodzaj produktu	Noże

Aksesoria

Groty 8 mm, z magnesemz uchwytem bitów 1/4 cala długość całkowita 50 mm	659874 50
Wkrętak dynamometrycznyze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm	659906 1600
śruba zaciskowa Typ 7	279815 7
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX30	674248 TX30
Wkrętak dynamometrycznyze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm	659957 1600