



Wkrętak dynamometryczny z gniazdem bitów 1/4-cala, ze skalą, z wyzwaniem automatycznym, maksymalny moment obrotowy: 1000cNm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	659985 1000
GTIN	4000896260089
Klasa artykułu	630

Opis

Wykonanie:

- Doskonały odczyt dzięki dużemu, czytelnemu wyświetlaczowi numerycznemu.
- Krótka droga wyzwania 36° z wyraźnym słyszalnym sygnałem.
- Magazynek bitów (1/4 cala – D 6,3/ F 6,3) z szybkim zamknięciem – szybka wymiana bitu jedną ręką.
- „Funkcja grzechotki” z mechanizmem swobodnego obrotu, przełączana w prawo i w lewo lub blokowana, umożliwia niezakłóconą pracę podczas obsługi połączeń śrubowych, nawet w ograniczonej przestrzeni
- Mechanizm wyzwajający wykonany z wysokostopowej stali narzędziowej, odpornej na zużycie.
- Przekroczenie tej wartości jest wykluczone dzięki sprzęgłu ślizgowemu („Slipper”).
- Łatwo zauważalny stan blokady dzięki symbolowi kłódki.
- 2-komponentowy system wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym i bardziej miękkich stref chwytu z TPE.
- Kierunek uruchamiania „w lewo” umożliwia odkręcanie bez ograniczenia momentu obrotowego.
- „Made in Germany”

Z uchwytem poprz.

Funkcja:

Karta danych

Po osiągnięciu ustawionej wartości wkrętaek rozłącza się w sposób słyszalny i wyczuwalny i natychmiast jest gotowy do ponownego użycia.

Norma:

Sprawdzone zgodnie z normą **DIN EN ISO 6789**.

Klasa dokładności:

±6%.

Opis techniczny

Zasada zadziałania	mechaniczne sprzęgło ślizgowe
Feedback	Wyzwalający
Norma	DIN EN ISO 6789
wskaźnik	analogowy
możliwość protokołowania danych	nie
Kształt przyłącza	gniazdo bitów 1/4 cala
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie	ze skalą regulacji
sygnalizacja rozłączenia	dotykowy
uchwyty bitów	D 6,3
uchwyty bitów	F 6,3
podziałka skali, 1 kreska =	10 cNm
Technika pomiarowa	mechaniczny
długość całkowita L	198 mm
maksymalny moment obrotowy	1000 cNm
dokładność pomiaru momentu obrotowego	±6 %
przełączalny odczyt	Nm
przełączalny odczyt	cNm
metoda pomiarowa	Moment obrotowy
Protokół z badań	Protokół kontroli producenta
Zakres momentów obrotowych	400 - 1000 cNm
kierunek dociągania	dociąganie w prawo
Regulacja załączenia	przestawny
Kalibracja	O1

Karta danych

zakres momentu obrotowego	4 - 10 Nm
nastawiona na stałą wartość momentu obrotowego	nie
Rodzaj produktu	Wkręta dynamometryczne

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/659985-1000>