


KOMET KUB Quatron® wiertła z płytkami skrawającymi chwyt ABS®, 3×D, Ø D: 20 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	235505 20
GTIN	4047109026032
Klasa artykułu	24P

Opis
Zastosowanie:

Z płytkami skrawającymi nr 236520-236576.

wskazówka:

Stosować tylko w obrabiarkach o **dużej** sztywności.

Możliwe wiercenie z przesunięciem osiowym do $V_{maks.} = 0,25 \text{ mm}$, np. z mimośrodowym mechanizmem nastawczym nr 239010-239012.

Przez wysterowanie można osiągnąć maksymalną średnicę = $D + 0,5 \text{ mm}$.

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

Głębokość wiercenia dla wiertel z płytkami skrawającymi do: $3 \times D$

chwyt: ABS

zastosowanie wiertel: Wykonywanie nakiełków

zastosowanie wiertel: warunkowo wiercenie poprzeczne

zastosowanie wiertel: wiercenie ukośne

zastosowanie wiertel: Przewiercanie

Długość wysięgu L_A : 95 mm

ABS® Ø d: 50 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: SOEX 060306 18-...

śruby mocujące: 239652_6IP2 (1,0 Nm)

Opis techniczny

długość użytkowa L_N	60 mm
Liczba ostrzy Z	2

ABS® Ø d	50 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOEX 060306 18-...
śruby mocujące	239652_6IP2 (1,0 Nm)
Długość wysięgu L _A	95 mm
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia	60 mm
Seria	KUB Quatron®
Gatunek	HB330
Ø nomin. D	20
kąt wierzchołkowy	174 stopni
Głębokość wiercenia dla wiertel z płytkami skrawającymi do	3×D
chwyt	ABS
zastosowanie wiertel	Wykonywanie nakiełków
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie poprzeczne
zastosowanie wiertel	wiercenie ukośne
zastosowanie wiertel	Przewiercanie
zastosowanie wiertel	Wiercenie rowka
zastosowanie wiertel	wyjście ukośne
zastosowanie wiertel	baryłkowe
zastosowanie wiertel	nawiercanie ukośne
chłodzenie wewnętrzne	tak

Akcesoria

Zestawy śrub zaciskowych Torx Plus 10 -elem. napęd 6IP2	239652 6IP2
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 1,0 N·m	211750 1,0