

Garant
Narzędzie do toczenia i wiercenia „5 w 1” 2,25xD, prawe, Ø D: 8 mm


Dane zamówienia

Numer katalogowy	268467 8
GTIN	4045197470126
Klasa artykułu	21X

Opis

Wykonanie:

z chłodzeniem wewn.
chwyt walcowy z kołnierzem.

Zastosowanie:

Toczenie poprzeczne, toczenie wzdłużne, wiercenie, toczenie wzdłużne wewnętrzne, pogłębianie.

wskazówka:

- **wybierać możliwie jak największe promienie naroży**
- **wiercić zawsze z chłodzeniem wewnętrznym (min. 5 barów).**

przy obróbce stali konstrukcyjnych i nierdzewnych, dających długi wiór, narzędzie do toczenia i wiercenia stosować tylko do 1,5xD.

chłodzenie wewnętrzne: tak
tolerancja Ø otworu D: 0/+0,22 mm

Długość wysięgu L₁: 22,5 mm

dł. całkowita L₁: 38 mm

Długość użyteczna L₁: 18 mm

Ø chwytu D_s: 10 mm

Ø d₂: 12 mm

Opis techniczny

Długość wysięgu L ₁	22,5 mm
płytki skrawające nr 268472–268498	WCHX 0401..
śruby mocujące	269028 3

tolerancja \varnothing otworu D	0/+0,22 mm
\varnothing nomin. D	8 mm
\varnothing chwytu D _s	10 mm
dł. całkowita L ₁	38 mm
Długość użyteczna L ₁	18 mm
\varnothing d ₂	12 mm
Przyporządkowanie płytek skrawających	neutralne
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem. napęd TX6	269480 TX6
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX6	674248 TX6
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 200 cNm	659906 200
śruby mocujące Typ 30	269028 30