

Garant
Narzędzie do toczenia i wiercenia „5 w 1” 2,25×D, prawe, Ø D: 10 mm


Dane zamówienia

Numer katalogowy	268467 10
GTIN	4045197470133
Klasa artykułu	21X

Opis

Wykonanie:

z chłodzeniem wewn.
chwyt walcowy z kołnierzem.

Zastosowanie:

Toczenie poprzeczne, toczenie wzdłużne, wiercenie, toczenie wzdłużne wewnętrzne, pogłębianie.

wskazówka:

- **wybierać możliwie jak największe promienie naroży**
 - **wiercić zawsze z chłodzeniem wewnętrznym (min. 5 barów).**
- przy obróbce stali konstrukcyjnych i nierdzewnych, dających długi wiór, narzędzie do toczenia i wiercenia stosować tylko do 1,5×D.**

chłodzenie wewnętrzne: tak
tolerancja Ø otworu D: 0/+0,22 mm
Długość wysięgu L₁: 28 mm
dł. całkowita L₁: 42 mm
Długość użyteczna L₁: 22,5 mm
Ø chwytu D_s: 12 mm
Ø d₂: 16 mm

Opis techniczny

śruby mocujące	269028 31
płytki skrawające nr 268472–268498	WCHX 05T1..
tolerancja Ø otworu D	0/+0,22 mm

Ø nomin. D	10 mm
Długość wysięgu L ₁	28 mm
Ø chwytu D _s	12 mm
dł. całkowita L ₁	42 mm
Długość użyteczna L ₁	22,5 mm
Ø d ₂	16 mm
Przyporządkowanie płytek skrawających	neutralne
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem. napęd TX8	269480 TX8
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
śruby mocujące Typ 31	269028 31