

## Pas ściągający, 2-częściowy, z grzechotką i hakiem, długość: 10 m



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	086220 10
GTIN	4049924500087
Klasa artykułu	08Z

### Opis

#### Wykonanie:

bardzo mocne i odporne na rozciąganie pasy z włókna poliestrowego, trwale powlekane poliuretanem (wg EN 12195-2). Solidne, łatwe w obsłudze napinacze zapadkowe i haki odporne na korozję.

#### Zastosowanie:

Do **ustalania, mocowania i łączenia** elementów w warsztacie i podczas transportu.

#### wskazówka:

Pasy ściągające nie są oznaczane kolorami. Kolory mogą się różnić.

szerokość pasa: 50 mm

siła wstępnego mocowania ręcznego (50 daN): 320 daN

maksymalna siła mocowania LC: 2000 daN

### Opis techniczny

siła wstępnego mocowania ręcznego (50 daN)	320 daN
szerokość pasa	50 mm
długość	10 m
maksymalna siła mocowania LC	2000 daN
norma	EN12195-2
Rodzaj produktu	Pas do mocowania