

**VNMA 160408, BUX220, rodzaj krawędzi skrawającej: M****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	255598 M
GTIN	4045197818010
Klasa artykułu	22I

Opis**Wykonanie:**

- Wykonanie jednorazowe.
- Jednoostrzowe.

wskazówka:

Inne kształty, wielkości i promienie naroży dostarczane na zamówienie.

Gatunek: BUX220

rodzaj krawędzi skrawającej: M

głębokość skrawania a_p : 0,1 - 0,25 mm

posuw f : 0,1 - 0,2 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 200 m/min

Opis techniczny

Gatunek	BUX220
rodzaj krawędzi skrawającej	M
Warunki skrawania	ciągły
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 200 m/min

posuw f	0,1 - 0,2 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,1 - 0,25 mm
promień naroża	0,8 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza	CBN
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VNMA 160408
liczba wymian/ostrzy	1
Atrybut nazwy produktu	BUX220
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia