



Mostek wymienny KOMET® do M03Speed, Ø Dmin: 100mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	238372 100
GTIN	4047109073784
Klasa artykułu	24I

Opis techniczny

Uchwyty ostrzy	238374 100-166
Ø minimalna D _{min}	100
okr. skraw. Ø D2 obróbka współbieżna	85 mm
wysokość H	26 mm
maksymalna prędkość obrotowa	11500 min ⁻¹
Droga przesuwu zgrubnego S	15 mm
zakres wrzecion o Ø	100 - 130 mm
Precyzyjna głowica przestawna	238370 100
Rodzaj produktu	Narzędzie wrzecionowe

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/238372-100>

