

**VBMW 160404, BUX220, rodzaj krawędzi skrawającej: M****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 265778 M |
| GTIN | 4045197818164 |
| Klasa artykułu | 22I |

Opis**Wykonanie:**

- **Wersja jednorazowa.**
- **Jednoostrzowa.**

wskazówka:

Inne wielkości i wersje dostarczane na zamówienie.

Gatunek: BUX220

rodzaj krawędzi skrawającej: M

głębokość skrawania a_p : 0,1 - 0,5 mm

posuw f : 0,1 - 0,2 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 200 m/min

Opis techniczny

| | |
|--|-------------------|
| Warunki skrawania | ciągły |
| rodzaj krawędzi skrawającej | M |
| prędkość skrawania v_c zastosowanie główne | 80 - 200 m/min |
| posuw f | 0,1 - 0,2 mm/obr, |

| | |
|---|--|
| Gatunek | BUX220 |
| głębokość skrawania a_p | 0,1 - 0,5 mm |
| promień naroża | 0,4 mm |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca |
| Materiał ostrza | CBN |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | VBMW 160404 |
| liczba wymian/ostrzy | 1 |
| Atrybut nazwy produktu | BUX220 |
| Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |