

**CNGA 120412, PT600M, zakres zastosowania: HART****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	255810 HART
GTIN	4960664545551
Klasa artykułu	25F

**Opis****Wykonanie:**

płytki skrawające ceramiczne, powlekane.

Gatunek: PT600M

Sfazowanie: S02025

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,1 - 0,9 mmposuw  $f$ : 0,1 - 0,25 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 80 - 200 m/min**Opis techniczny**

promień naroża	1,2 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	80 - 200 m/min
posuw $f$	0,1 - 0,25 mm/obr,
Warunki skrawania	ciągłe
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$ .	1 mm
zakres zastosowania	HART

Sfazowanie	S02025
głębokość skrawania $a_p$	0,1 - 0,9 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	0,9 mm
Gatunek	PT600M
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	ceramiczne
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNGA 120412
liczba wymian/ostrzy	4
Atrybut nazwy produktu	PT600M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia