

Garant**Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 32/16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250018 32/16
GTIN	4045197649973
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

Wielkość chwytu	32 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	40 mm
Dźwigienka	259015 12
wielk. płytki	16 mm
długość główki L ₁	40 mm
śrubado dźwigni	259018 11
zestawy tulejek sprężystych,	259044 6
płytką podporową	259031 35
zestaw kołków sprężystych	259047 4
kod ISO uchwytu	PCLNR/L 3232P16
pasująca wymienna płytką skrawającą	CN.. 1606..
długość całkowita L	170 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	95 stopni

Karta danych

zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Dźwigienka Typ 12	259015 12
śrubado dźwigni Typ 11	259018 11
zestawy tulejek sprężystych,10-częściowy Typ 6	259044 6
zestawy kołków sprężystych10-częściowy Typ 4	259047 4
płytki podporowa Typ 35	259031 35