

Garant**Narzędzie do toczenia i wiercenia „5 w 1” 2,25×D, lewe, Ø D: 26 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268468 26
GTIN	4045197470263
Klasa artykułu	21X

Opis**Wykonanie:**

Z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa.
chwyt walcowy **z kołnierzem**.

Zastosowanie:

Toczenie poprzeczne, toczenie wzdłużne, wiercenie, toczenie wzdłużne wewnętrzne, pogłębianie.

wskazówka:

- **wybierać możliwie jak największe promienie naroży**
- **wiercić zawsze z chłodzeniem wewnętrznym (min. 5 barów).**

przy obróbce stali konstrukcyjnych i nierdzewnych, dających długi wiór, narzędzie do toczenia i wiercenia stosować tylko do 1,5×D.

chłodzenie wewnętrzne: tak

tolerancja Ø otworu D: 0/+0,33 mm

Długość wysięgu L₁: 73 mm

dł. całkowita L₁: 60 mm

Długość użyteczna L₁: 58,5 mm

Ø chwytu D_s: 32 mm

Ø d₂: 40 mm

Opis techniczny

Długość wysięgu L ₁	73 mm
Ø chwytu D _s	32 mm
Ø nomin. D	26 mm

plytka skrawajaca nr 268472-268498	WCHX 1305..
tolerancja \varnothing otworu D	0/+0,33 mm
śruby mocujące	269028 36
dł. całkowita L ₁	60 mm
Długość użyteczna L ₁	58,5 mm
\varnothing d ₂	40 mm
Przyporządkowanie płytek skrawających	neutralne
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem. napęd TX25	269480 TX25
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm	659906 1600
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX25	674248 TX25
Groty 8 mm, z magnesem z uchwytem bitów 1/4 cala długość całkowita 50 mm	659874 50
śruby mocujące Typ 36	269028 36