

**Garant****Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 32/12mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250017 32/12
GTIN	4045197681737
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

płytką podporowa	259031 2
łapa ze śrubą i sprężyną	259035 2
śruba do płytki podporowej	259025 10
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	40 mm
wielk. płytki	12 mm
kod ISO uchwytu	DCLNR/L 3232P12
pasująca wymienna płytką skrawającą	CN.. 1204..
długość główki L <sub>1</sub>	34 mm
Wielkość uchwytu	32 mm
długość całkowita L	170 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	95 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne

## Karta danych

Rodzaj produktu

Noże

### Akcesoria

zespół łap Typ 2

259035 2

płytki podporowe Typ 2

259031 2

śruba do płytki podporowej Typ 10

259025 10

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX20

674248 TX20

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500