

Garant

Narzędzie do toczenia i wiercenia „5 w 1” 2,25xD, prawe, Ø D: 18 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	268467 18
GTIN	4045197470164
Klasa artykułu	21X

Opis

Wykonanie:

z chłodzeniem wewn.
chwyt walcowy z kołnierzem.

Zastosowanie:

Toczenie poprzeczne, toczenie wzdłużne, wiercenie, toczenie wzdłużne wewnętrzne, pogłębianie.

wskazówka:

- wybierać możliwie jak największe promienie naroży
- wiercić zawsze z chłodzeniem wewnętrznym (min. 5 barów).

przy obróbce stali konstrukcyjnych i nierdzewnych, dających długi wiór, narzędzie do toczenia i wiercenia stosować tylko do 1,5xD.

chłodzenie wewnętrzne: tak
tolerancja Ø otworu D: 0/+0,33 mm

Długość wysięgu L₁: 53 mm

dł. całkowita L₁: 56 mm

Długość użyteczna L₁: 40,5 mm

Ø chwytu D_s: 25 mm

Ø d₂: 32 mm

Opis techniczny

śruby mocujące	269028 34
Ø chwytu D _s	25 mm
płytki skrawające nr 268472–268498	WCHX 0903..

Długość wysięgu L ₁	53 mm
Ø nomin. D	18 mm
tolerancja Ø otworu D	0/+0,33 mm
dł. całkowita L ₁	56 mm
Długość użyteczna L ₁	40,5 mm
Ø d ₂	32 mm
Przyporządkowanie płytek skrawających	neutralne
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem. napęd TX15	269480 TX15
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
śruby mocujące Typ 34	269028 34