

Garant

Płytko frezarska do obcinania, ze skosem 8°, HB7720, szerokość frezowania A: 2mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	217276 2
GTIN	4067263138761
Klasa artykułu	21C

Opis

wskazówka:

Skos 8° ułatwia bezpieczne oddzielanie części i zapobiega wibracjom. Ponadto ułatwia obcinanie ręczne.

Opis techniczny

promień R	0,1 mm
maks. głębokość skrawania $S_{maks.}$	11,5 mm
szerokość frezowania A	2 mm
Gatunek	HB7720
Ø zewn. D	37 mm
typ	P26
Liczba ostrzy Z	6
Rodzaj produktu	Frezowanie cyrkulacyjne

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadają się	500 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	400 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	250 m/min	N
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	250 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	180 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	120 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	120 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	100 m/min	P
Stal < 55 HRC	nadaje się	60 m/min	H
Stal < 60 HRC	nadaje się	45 m/min	H
Stal < 65 HRC	nadają się	35 m/min	H
Stal < 67 HRC	nadaje się	30 m/min	H
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	120 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się	80 m/min	S
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	180 m/min	K
uniw.	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się		