

Garant**Narzędzie do toczenia i wiercenia „5 w 1” 1,5×D, lewe, Ø D: 8 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268464 8
GTIN	4045197470072
Klasa artykułu	21X

Opis**Wykonanie:**

Z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa.
chwyt walcowy.

Zastosowanie:

Toczenie poprzeczne, toczenie wzdłużne, wiercenie, toczenie wzdłużne wewnętrzne, pogłębianie.

wskazówka:

- **wybierać możliwie jak największe promienie naroży**
- **wiercić zawsze z chłodzeniem wewnętrznym (min. 5 barów).**

chłodzenie wewnętrzne: tak

tolerancja Ø otworu D: 0/+0,22 mm

Długość użyteczna L₁: 12 mm

Ø chwytu D_s: 12 mm

długość całkowita L_{ges}: 80 mm

płytki skrawająca nr 268472–268498: WCHX 0401..

śruby mocujące: 269028 3

Opis techniczny

tolerancja Ø otworu D	0/+0,22 mm
śruby mocujące	269028 3
Ø chwytu D _s	12 mm
płytki skrawająca nr 268472–268498	WCHX 0401..
Ø nomin. D	8 mm

długość całkowita L_{ges}	80 mm
Długość użyteczna L_1	12 mm
Przyporządkowanie płytek skrawających	neutralne
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem. napęd TX6	269480 TX6
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 200 cNm	659906 200
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX6	674248 TX6
śruby mocujące Typ 30	269028 30