

Garant**RC.X 1003, Gatunek: HB7120-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260640 HB7120-1
GTIN	4045197818232
Klasa artykułu	21G

Opis

RC.X 1003 HB7120-1 Łamacz wiórów: VM
tolerancja: M
głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2 mm
posuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 260 m/min

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,5 - 2 mm
Łamacz wiórów	VM
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Gatunek	HB7120-1
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 260 m/min
Zastosowanie główne	M
Warunki skrawania	ciągły

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DIN 1003
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,3
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia