

**Garant**
**SC.T 09T304, Gatunek: HB7120-1**


## Dane zamówienia

Numer katalogowy	260762 HB7120-1
GTIN	4045197818294
Klasa artykułu	21G

## Opis

SC.T 09T304 HB7120-1 promień naroża: 0,4 mm

Gatunek: HB7120-1

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

posuw  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/obr,

## Opis techniczny

posuw $f$	0,1 - 0,3 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	3,25 mm
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 2,5 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	80 - 260 m/min
Głębokość skrawania $a_{p\text{ min.}}$	0,25 mm
Łamacz wiórów	VM
promień naroża	0,4 mm

Gatunek	HB7120-1
Warunki skrawania	ciągły
Zastosowanie główne	M
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SCMT 09T304
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia