

Garant**TCMT 110204, Gatunek: HB7120-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260952 HB7120-1
GTIN	4045197818706
Klasa artykułu	21G

Opis

TCMT 110204 HB7120-1 Gatunek: HB7120-1

Łamacz wiórów: VS

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 1,5 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 90 - 290 m/min**Opis techniczny**

Łamacz wiórów	VS
promień naroża	0,4 mm
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Zastosowanie główne	M
Warunki skrawania	ciągły
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	90 - 290 m/min
Gatunek	HB7120-1
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TCMT 110204
liczba wymian/ostrzy	3
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia