

Garant**TC.T 110204, Gatunek: HB7120-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260982 HB7120-1
GTIN	4045197818751
Klasa artykułu	21G

Opis

TC.T 110204 HB7120-1 Gatunek: HB7120-1

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2,5 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 260 m/min

Opis techniczny

Gatunek	HB7120-1
promień naroża	0,4 mm
Warunki skrawania	ciągły
Zastosowanie główne	M
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Łamacz wiórów	VM
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,75 mm

głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 260 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TCMT 110204
liczba wymian/ostrzy	3
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia