

**Garant****VCMT 110302, Gatunek: HB7120-1**

### Dane zamówienia

Numer katalogowy	261364 HB7120-1
GTIN	4045197818867
Klasa artykułu	21G

### Opis

VCMT 110302 HB7120-1 Gatunek: HB7120-1

Łamacz wiórów: VS

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmposuw  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 90 - 290 m/min

### Opis techniczny

posuw $f$	0,1 - 0,3 mm/obr,
Gatunek	HB7120-1
Łamacz wiórów	VS
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	90 - 290 m/min
Zastosowanie główne	M
Warunki skrawania	ciągły
promień naroża	0,2 mm

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	1,75 mm
głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 1,5 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VCMT 110302
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia