

Garant
Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 25/09 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	250018 25/09
GTIN	4045197649935
Klasa artykułu	21T

Opis

Noże 25/09 mm kod ISO uchwytu: PCLNR/L 2525M09
 pasująca wymienna płytki skrawająca: CN.. 09T3..
 Szerokość funkcjonalna L₄: 32 mm
 długość główki L₁: 33 mm
 długość całkowita L: 150 mm
 płytki podporowa: 259031 27

Opis techniczny

wielk. płytki	9 mm
płytki podporowa	259031 27
Szerokość funkcjonalna L ₄	32 mm
śrubado dźwigni	259018 6
zestawy tulejek sprężystych,	259044 5
zestaw kołków sprężystych	259047 3
Dźwigienka	259015 9
długość główki L ₁	33 mm
Wielkość chwytu	25 mm
Miejsce połączenia / podziału	25×25 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	CN.. 09T3..
kod ISO uchwytu	PCLNR/L 2525M09

długość całkowita L	150 mm
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe
rodzaj zastosowania	prawe
norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	95 stopni
rodzaj chwytu	Głowice skrawające
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

zestawy kołków sprężystych 10 -elem.	259510
zestawy tulejek sprężystych 10 -elem.	259420
Dźwigienka	259030
Wkręt do dźwigienki	259110
płytki podporowa	259260
płytki podporowa Typ 27	259031 27
zestawy kołków sprężystych 10-częściowy Typ 3	259047 3
zestawy tulejek sprężystych, 10-częściowy Typ 5	259044 5
Wkręt do dźwigienki Typ 6	259018 6
Dźwigienka Typ 9	259015 9