

**Garant**
**Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 16/12 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250019 16/12
GTIN	4045197650009
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Noże 16/12 mm kod ISO uchwytu: PCLNR/L 1616H12

pasująca wymienna płytki skrawająca: CN.. 1204..

Szerokość funkcjonalna L<sub>4</sub>: 20 mm

długość główki L<sub>1</sub>: 25 mm

długość całkowita L: 100 mm

płytki podporowa: 259031 2

**Opis techniczny**

Miejsce połączenia / podziału	16×16 mm
wielk. płytki	12 mm
długość główki L <sub>1</sub>	25 mm
płytki podporowa	259031 2
Wielkość chwytu	16 mm
Dźwigienka	259015 2
zestawy tulejek sprężystych,	259044 2
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	20 mm
zestaw kołków sprężystych	259047 2
pasująca wymienna płytki skrawająca	CN.. 1204..
śrubado dźwigni	259018 8
kod ISO uchwytu	PCLNR/L 1616H12

długość całkowita L	100 mm
Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe,
rodzaj zastosowania	lewe
norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	95 stopni
rodzaj chwytu	Głowice skrawające
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

## Akcesoria

Dźwigienka	259000
płytki podporowa	259200
Wkręt do dźwigienki	259130
zestawy tulejek sprężystych 10 -elem.	259400
zestawy kołków sprężystych 10 -elem.	259500
zestawy kołków sprężystych 10-częściowy Typ 2	259047 2
zestawy tulejek sprężystych, 10-częściowy Typ 2	259044 2
płytki podporowa Typ 2	259031 2
Dźwigienka Typ 2	259015 2
Wkręt do dźwigienki Typ 8	259018 8