

**Garant****Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 20/12mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	250016 20/12
GTIN	4045197649874
Klasa artykułu	21T

## Opis techniczny

Wielkość chwytu	20 mm
długość główki L <sub>1</sub>	30 mm
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	25 mm
kod ISO uchwytu	DCLNR/L 2020K12
łapa ze śrubą i sprężyną	259035 2
pasująca wymienna płytki skrawająca	CN.. 1204..
śruba do płytki podporowej	259025 10
wielk. płytki	12 mm
płytki podporowa	259031 2
długość całkowita L	125 mm
Seria	QuickTurn
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	95 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne

zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

## Akcesoria

śruba do płytki podporowej Typ 10	259025 10
płytką podporowa Typ 2	259031 2
zespół łap Typ 2	259035 2
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX20	674248 TX20
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500