

**Garant****Narzędzie do toczenia i wiercenia „5 w 1” 2,25xD, lewe, Ø DC: 8mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268468 8
GTIN	4045197470201
Klasa artykułu	21X

**Opis****Wykonanie:**

Z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa.

chwyt walcowy z **kołnierzem**.

**Zastosowanie:**

Toczenie poprzeczne, toczenie wzdłużne, wiercenie, toczenie wzdłużne wewnętrzne, pogłębianie.

**wskazówka:**

- **wybierać możliwie jak największe promienie naroży**
- **wiercić zawsze z chłodzeniem wewnętrznym (min. 5 barów).**

**przy obróbce stali konstrukcyjnych i nierdzewnych, dających długi wiór, narzędzie do toczenia i wiercenia stosować tylko do 1,5xD.**

**Opis techniczny**

Ø chwytu D <sub>s</sub>	10 mm
Ø nomin. D	8 mm
płytki skrawająca nr 268472 – 268496	WCHX 0401..
śruby mocujące	269028 30
tolerancja Ø otworu D	0/+0,22 mm
dł. całkowita L <sub>1</sub>	38 mm
Długość użyteczna L <sub>1</sub>	18 mm

Ø d <sub>2</sub>	12 mm
Długość wysięgu L <sub>A</sub>	22,5 mm
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki

## Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX6	674248 TX6
śruby mocujące Typ 30	269028 30
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 200 cNm	659957 200